

OCDC-ti/T-dekk gjenget stanghenger



FUNKSJONER


Festes til dekke uten å måtte bore eller slå hull

Fester gjengestag

Materiale: Fjærstål
Overflate: NVent CADDY-armering

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Artikkelnummer	Hullstørrelse (HS)	Hulltype	Flenstykkelse (FT)	Statisk belastning
OCDCTIM6	160710	6 mm	Gjenget	1.0 - 2.5 mm	400N
OCDCTIM8	160720	8 mm	Gjenget	1.0 - 2.5 mm	400N



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

