

Oval rørklemme med mutter

FUNKSJONER

Designet for å støtte forhåndsisolerte tvillingrør og integrert strømkabel for solfangere

Formen på klemmen gir en stabil innfesting til vegg eller tak



Materiale: Stål
Overflate: Elektrogalvanisert

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	NB/DN	Stangstørrelse (RS)	A	B.
MXOVDN1012EG	401161		10, 12	M8, M10	30 mm	69 mm
MXOVDN1215EG	401244	3535861	12, 15	M8, M10	43 mm	78 mm
MXOVDN1618EG	401245	3535862	16, 18	M8, M10	51 mm	88 mm
MXOVDN20EG	401246	3535863	20	M8, M10	58 mm	108 mm
MXOVDN25EG	403800		25	M8, M10	71 mm	124 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Bredde (W)	Tykkelse (T)	Skruediameter (Sc)	Skruelengde (L)
MXOVDN1012EG	401161		20 mm	2 mm	6	20mm
MXOVDN1215EG	401244	3535861	20 mm	2 mm	6	20mm
MXOVDN1618EG	401245	3535862	20 mm	2 mm	6	20mm
MXOVDN20EG	401246	3535863	20 mm	2 mm	6	20mm
MXOVDN25EG	403800		20 mm	2 mm	6	20mm



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

