

PBF to hull bunnplate for gjenget rør

FUNKSJONER

Standard belastning med to hull og en mutter/adapter



Materiale: Stål
Overflate: Elektrogalvanisert


SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Gewinde (G)	Lengde (L)	Bredde (W)	Tykkelse (T)
PBT050L120	587120	3533925	1/2"	120mm	40 mm	4 mm
PBT050L80	587125		1/2"	80mm	30 mm	3 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	A	B.	C.
PBT050L120	587120	3533925	81 mm	18 mm	11 mm
PBT050L80	587125		50 mm	18 mm	9 mm



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

