

# PBF to hull bunnplate for gjenget stang

## FUNKSJONER

Lett belastning med to hull og en mutter/adapter



## SPESIFIKASJONER

Table 1/2



| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | Materiale                      | Overflate           | Stangstørrelse (RS) | Lengde (L) |
|---------------|----------------|----------|--------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| PBRM10L120    | 587160         |          | Stål                           | Elektro galvanisert | 10                  | 120mm      |
| PBRM10L80     | 587135         |          | Stål                           | Elektro galvanisert | 10                  | 80mm       |
| PBRM12L120    | 587165         | 3535233  | Stål                           | Elektro galvanisert | 12                  | 120mm      |
| PBRM8M10L120  | 587140         | 3533918  | Stål                           | Elektro galvanisert | 8, 10               | 120mm      |
| PBRM8M10L70S6 | 587175         | 3532001  | Rustfritt stål 316 (EN 1.4401) |                     | 8, 10               | 70mm       |
| PBRM8M10L80   | 587145         | 3535232  | Stål                           | Elektro galvanisert | 8, 10               | 80mm       |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | Bredde (W) | Tykkelse (T) | A     | B.    | C.    |
|---------------|----------------|----------|------------|--------------|-------|-------|-------|
| PBRM10L120    | 587160         |          | 40 mm      | 4 mm         | 81 mm | 18 mm | 11 mm |

| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | Bredde (W) | Tykkelse (T) | A     | B.    | C.    |
|---------------|----------------|----------|------------|--------------|-------|-------|-------|
| PBRM10L80     | 587135         |          | 30 mm      | 3 mm         | 50 mm | 18 mm | 9 mm  |
| PBRM12L120    | 587165         | 3535233  | 40 mm      | 4 mm         | 81 mm | 18 mm | 11 mm |
| PBRM8M10L120  | 587140         | 3533918  | 40 mm      | 4 mm         | 81 mm | 18 mm | 11 mm |
| PBRM8M10L70S6 | 587175         | 3532001  | 33 mm      | 2 mm         | 48 mm | 10 mm | 8 mm  |
| PBRM8M10L80   | 587145         | 3535232  | 30 mm      | 3 mm         | 50 mm | 18 mm | 9 mm  |

## DIAGRAMMER



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### Nord-Amerika

+1.800.753.9221  
Alternativ 1 –  
Kundeservice  
Alternativ 2 – Teknisk  
støtte

### Europa

Nederland:  
+31 800-0200135  
Frankrike:  
+33 800 901 793

### Europa

Tyskland:  
800 1890272  
Andre land:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

[nVent.com/ENDDT](http://nVent.com/ENDDT)

