


Uttak for PEMSA-kurv Brett for kabelkurv

FUNKSJONER

Enkel å installere

Muliggjør enkel justering av utgangsvinkelen (fra 0 til 90 grader)



Materiale: Stål




SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Farge	Overflate	Lengde (L)	Bredde 1 (W1)	Bredde 2 (W2)
WBTCBLOUT	820800		Forhåndsgalvanisert	216mm	85 mm	150 mm
WBTCBLOUTBA	820801	Svart		216mm	85 mm	150 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Tykkelse (T)	Hullstørrelse 1 (HS1)	Hullstørrelse 2 (HS2)	Sertifiseringer
WBTCBLOUT	820800	1.5 mm	7 - 20 mm	3 - 30 mm	CE, CADDY EU WBT CBL
WBTCBLOUTBA	820801	1.5 mm	7 - 20 mm	3 - 30 mm	



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

