

Mini universalbrakett for PEMSA-netting med netting



FUNKSJONER

Enkel å bruke, klikk-inn-funksjon

Ideell for brettbredder på opptil 150 mm


Samsvar med IEC 61537 belastning og jording

Materiale: Stål



SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Artikkelnummer	Overflate	Lengde (L)	Bredde (W)	Høyde (H)	Sporstørrelse (SS)
WBT60UTBRKT	820730	Forhåndsgalvanisert	92mm	19.5 mm	87 mm	9 x 19 mm
WBTUB60BG	820735	Svart sink	92mm	19.5 mm	87 mm	9 x 19 mm



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

