


# Støtte for PEMSA-kurvbrett for kabelkurv

## FUNKSJONER

Ideell for brettbredder på opptil 200 mm

Tilgang med sidebelastning for kabelinstallasjon

Samsvar med IEC 61537 belastning og jording




## SPESIFIKASJONER

Table 1/2

| Katalognummer | Artikkelnummer | Materiale | Overflate           | Lengde (L) | Bredde (W) | Høyde (H) |
|---------------|----------------|-----------|---------------------|------------|------------|-----------|
| WBTQCTSPRTM10 | 820425         | Stål      | Elektro galvanisert | 59mm       | 35 mm      | 5 mm      |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikkelnummer | Hullstørrelse (HS) | Statisk belastning |
|---------------|----------------|--------------------|--------------------|
| WBTQCTSPRTM10 | 820425         | 8 - 10 mm          | 833N               |



### ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

#### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

#### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

#### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

