


# Hurtigkobling for PEMSA-kurvkurv for ledning



## FUNKSJONER

Enkel å bruke, hurtigkoblingsfunksjon

Ingen ekstra maskinvare

Fungerer med et bredt utvalg av brettstørrelser og konfigurasjoner


Samsvar med IEC 61537 belastning og jording

**Materiale:** Stål  
**Overflate:** Elektrogalvanisert



## SPESIFIKASJONER

| Katalognummer | Artikkelnummer | Farge | Lengde (L) | Bredde 1 (W1) | Bredde 2 (W2) | Høyde (H) | Diameter (Ø) |
|---------------|----------------|-------|------------|---------------|---------------|-----------|--------------|
| WBTQSPL45BG   | 820721         | Svart | 97mm       | 23.5 mm       | 33.5 mm       | 13 mm     | 4.0 - 4.5 mm |
| WBTQSPL45EG   | 820720         |       | 97mm       | 23.5 mm       | 33.5 mm       | 13 mm     | 4.0 - 4.5 mm |
| WBTQSPL5BG    | 820723         | Svart | 97mm       | 23.5 mm       | 33.5 mm       | 13 mm     | 5 mm         |
| WBTQSPL5EG    | 820722         |       | 97mm       | 23.5 mm       | 33.5 mm       | 13 mm     | 5 mm         |



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

