

PEMSA Wire Basket Tray Splice Bar

FUNKSJONER

Ekstra mekanisk skjøtestyrke

Fungerer med et bredt utvalg av brettstørrelser og konfigurasjoner

Samsvar med IEC 61537 belastning og jording




Materiale: Stål
Overflate: Elektrogalvanisert



SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Artikkelnummer	Farge	Lengde (L)	Bredde (W)	Tykkelse (T)	Sporstørrelse (SS)
WBTSPBAR300BG	820703	Svart	300mm	22 mm	1.5 mm	7 x 28 mm
WBTSPBAR300EG	820704		300mm	22 mm	1.5 mm	7 x 28 mm



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

