


PEMSA Wire Basket Tray Universal Tray Splice



FUNKSJONER

Betydelig mekanisk leddstyrke

Robust ståldesign og -konstruksjon

Samsvar med IEC 61537 belastning og jording





SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Farge	Overflate	A	B.
WBTUNVSPLBG	820701	Stål	Svart	Elektro galvanisert	24.5 mm	23 mm
WBTUNVSPLEG	820700	Stål		Elektro galvanisert	24.5 mm	23 mm
WBTUNVSPLS4	820702	Rustfritt stål 304 (EN 1.4301)			24.5 mm	23 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Stangstørrelse (RS)	Sertifiseringer
WBTUNVSPLBG	820701	6	CE, CADDY EU WBT UNV, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBTUNVSPLEG	820700	6	CE, CADDY EU WBT UNV, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBTUNVSPLS4	820702	6	UKCA, CADDY WBTUNVSPLS4, CE, CADDY WBTUNVSPLS4



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

