

Rørgjenger kontakt




FUNKSJONER

Koble gjengerøret til PX-rørklammene

Hun-til-hun-kontakt

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	Gewinde (G)	Høyde (H)
PTC050EG	578730	3535191	Stål	Elektro galvanisert	1/2"	18 mm
PTC050S6	578800		Rustfritt stål 316 (EN 1.4401)		1/2"	18 mm



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

