

PX Heavy Duty rørklemme med ekstern tråd



FUNKSJONER

Inkluderer kombimutter (han/hun)

Kategori II, støyreduksjon i henhold til DIN EN ISO 3822-1

I samsvar med krav til lydisolasjon i følge med DIN 4109

Tilpasset Brann klassifikasjon E i samsvar med DIN EN 13051-1

Temperatur: -50 to 120 °C

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	Ytre diameter (OD)	NB/DN
PXI013S6	578250	3534522	Rustfritt stål 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-gummi		10 - 13 mm	
PXI018EG	577870	3532284	Stål, EPDM-SBR-gummi	Elektro galvanisert	14 - 18 mm	10
PXI018S6	578260	3534524	Rustfritt stål 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-gummi		14 - 18 mm	10
PXI022EG	577880	3532286	Stål, EPDM-SBR-gummi	Elektro galvanisert	19 - 22 mm	15
PXI022S6	578270	3534526	Rustfritt stål 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-gummi		19 - 22 mm	15
PXI028EG	577890	3532288	Stål, EPDM-SBR-gummi	Elektro galvanisert	23 - 28 mm	20
PXI028S6	578280	3534528	Rustfritt stål 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-gummi		23 - 28 mm	20

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	Ytre diameter (OD)	NB/DN
PXI034EG	577900	3532291	Stål, EPDM-SBR-gummi	Elektro galvanisert	29 - 34 mm	25
PXI034S6	578290	3534531	Rustfritt stål 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-gummi		29 - 34 mm	25
PXI045EG	577920	3532295	Stål, EPDM-SBR-gummi	Elektro galvanisert	41 - 45 mm	32
PXI045S6	578310	3534535	Rustfritt stål 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-gummi		41 - 45 mm	32
PXI050EG	577930	3532297	Stål, EPDM-SBR-gummi	Elektro galvanisert	46 - 50 mm	40
PXI050S6	578320	3534537	Rustfritt stål 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-gummi		46 - 50 mm	40
PXI061EG	577950	3532302	Stål, EPDM-SBR-gummi	Elektro galvanisert	56 - 61 mm	50
PXI061S6	578340	3534542	Rustfritt stål 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-gummi		56 - 61 mm	50
PXI081EG	577980	3532308	Stål, EPDM-SBR-gummi	Elektro galvanisert	75 - 81 mm	65
PXI081S6	578370	3534548	Rustfritt stål 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-gummi		75 - 81 mm	65
PXI093EG	578000	3532313	Stål, EPDM-SBR-gummi	Elektro galvanisert	88 - 93 mm	80
PXI093S6	578390	3534553	Rustfritt stål 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-gummi		88 - 93 mm	80
PXI099S6	578400	3534555	Rustfritt stål 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-gummi		94 - 99 mm	

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	Ytre diameter (OD)	NB/DN
PXI105S6	578410	3534557	Rustfritt stål 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-gummi		100 - 105 mm	
PXI111S6	578420	3534559	Rustfritt stål 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-gummi		106 - 111 mm	
PXI118EG	578040	3532322	Stål, EPDM-SBR-gummi	Elektro galvanisert	112 - 118 mm	100
PXI118S6	578430	3534562	Rustfritt stål 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-gummi		112 - 118 mm	100
PXI125S6	578440	3534564	Rustfritt stål 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-gummi		119 - 125 mm	

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	Ytre diameter (OD)	NB/DN
PXI145EG	578080	3532331	Stål, EPDM-SBR-gummi	Elektrogalvanisert	139 - 145 mm	125
PXI145S6	578470	3534571	Rustfritt stål 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-gummi		139 - 145 mm	125
PXI151S6	578480	3534573	Rustfritt stål 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-gummi		146 - 151 mm	
PXI164S6	578500	3534577	Rustfritt stål 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-gummi		158 - 164 mm	
PXI170EG	578120	3532339	Stål, EPDM-SBR-gummi	Elektrogalvanisert	165 - 170 mm	150
PXI170S6	578510	3534579	Rustfritt stål 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-gummi		165 - 170 mm	150
PXI194S6	578540		Rustfritt stål 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-gummi		188 - 194 mm	
PXI220EG	578180	3532353	Stål, EPDM-SBR-gummi	Elektrogalvanisert	215 - 220 mm	200
PXI220S6	578570	3534593	Rustfritt stål 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-gummi		215 - 220 mm	200
PXI040S6	578300	3534533	Rustfritt stål 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-gummi		35 - 40 mm	
PXI055S6	578330	3534539	Rustfritt stål 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-gummi		51 - 55 mm	

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Stangstørrelse (RS)	Gewinde (G)	Bredde (W)	Tykkelse (T)
PXI013S6	578250	3534522	M10	1/2"	27 mm	2 mm
PXI018EG	577870	3532284	M10	1/2"	27 mm	2.3 mm
PXI018S6	578260	3534524	M10	1/2"	27 mm	2 mm
PXI022EG	577880	3532286	M10	1/2"	27 mm	2.3 mm
PXI022S6	578270	3534526	M10	1/2"	27 mm	2 mm
PXI028EG	577890	3532288	M10	1/2"	27 mm	2.3 mm
PXI028S6	578280	3534528	M10	1/2"	27 mm	2 mm
PXI034EG	577900	3532291	M10	1/2"	27 mm	2.3 mm
PXI034S6	578290	3534531	M10	1/2"	27 mm	2 mm
PXI045EG	577920	3532295	M10	1/2"	27 mm	2.3 mm
PXI045S6	578310	3534535	M10	1/2"	27 mm	2 mm
PXI050EG	577930	3532297	M10	1/2"	27 mm	2.3 mm
PXI050S6	578320	3534537	M10	1/2"	27 mm	2 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Stangstørrelse (RS)	Gewinde (G)	Bredde (W)	Tykkelse (T)
PXI061EG	577950	3532302	M10	1/2"	31 mm	2.5 mm
PXI061S6	578340	3534542	M10	1/2"	31 mm	2 mm
PXI081EG	577980	3532308	M10	1/2"	31 mm	2.5 mm
PXI081S6	578370	3534548	M10	1/2"	31 mm	2 mm
PXI093EG	578000	3532313	M10	1/2"	31 mm	2.5 mm
PXI093S6	578390	3534553	M10	1/2"	31 mm	2 mm
PXI099S6	578400	3534555	M10	1/2"	31 mm	2 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Stangstørrelse (RS)	Gewinde (G)	Bredde (W)	Tykkelse (T)
PXI105S6	578410	3534557	M10	1/2"	31 mm	2 mm
PXI111S6	578420	3534559	M10	1/2"	31 mm	2 mm
PXI118EG	578040	3532322	M10	1/2"	31 mm	2.5 mm
PXI118S6	578430	3534562	M10	1/2"	31 mm	2 mm
PXI125S6	578440	3534564	M12	3/4"	38 mm	2.5 mm
PXI145EG	578080	3532331	M12	3/4"	38 mm	2.9 mm
PXI145S6	578470	3534571	M12	3/4"	38 mm	2.5 mm
PXI151S6	578480	3534573	M12	3/4"	38 mm	2.5 mm
PXI164S6	578500	3534577	M12	3/4"	38 mm	2.5 mm
PXI170EG	578120	3532339	M12	3/4"	38 mm	2.9 mm
PXI170S6	578510	3534579	M12	3/4"	38 mm	2.5 mm
PXI194S6	578540		M12	3/4"	38 mm	2.5 mm
PXI220EG	578180	3532353	M12	3/4"	38 mm	2.9 mm
PXI220S6	578570	3534593	M12	3/4"	38 mm	2.5 mm
PXI040S6	578300	3534533	M10	1/2"	27 mm	2 mm
PXI055S6	578330	3534539	M10	1/2"	27 mm	2 mm

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Skruediameter (Sc)	Skruelengde (L)	Statisk belastning
PXI013S6	578250	3534522	6	20mm	2500N
PXI018EG	577870	3532284	6	20mm	2500N
PXI018S6	578260	3534524	6	20mm	2500N
PXI022EG	577880	3532286	6	20mm	2500N
PXI022S6	578270	3534526	6	20mm	2500N
PXI028EG	577890	3532288	6	20mm	2500N
PXI028S6	578280	3534528	6	20mm	2500N



Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Skruediameter (Sc)	Skruelengde (L)	Statisk belastning
PXI034EG	577900	3532291	6	20mm	2500N
PXI034S6	578290	3534531	6	20mm	2500N
PXI045EG	577920	3532295	6	20mm	2500N
PXI045S6	578310	3534535	6	20mm	2500N
PXI050EG	577930	3532297	6	20mm	2500N
PXI050S6	578320	3534537	6	20mm	2500N
PXI061EG	577950	3532302	8	25mm	2500N
PXI061S6	578340	3534542	8	25mm	2500N
PXI081EG	577980	3532308	8	25mm	2500N
PXI081S6	578370	3534548	8	25mm	2500N
PXI093EG	578000	3532313	8	25mm	2500N
PXI093S6	578390	3534553	8	25mm	2500N
PXI099S6	578400	3534555	8	25mm	2500N

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Skruediameter (Sc)	Skruelengde (L)	Statisk belastning
PXI105S6	578410	3534557	8	25mm	2500N
PXI111S6	578420	3534559	8	25mm	2500N
PXI118EG	578040	3532322	8	25mm	2500N
PXI118S6	578430	3534562	8	25mm	2500N
PXI125S6	578440	3534564	8	30mm	3500N
PXI145EG	578080	3532331	8	30mm	3500N
PXI145S6	578470	3534571	8	30mm	3500N
PXI151S6	578480	3534573	8	30mm	3500N
PXI164S6	578500	3534577	8	30mm	3500N
PXI170EG	578120	3532339	8	30mm	3500N
PXI170S6	578510	3534579	8	30mm	3500N
PXI194S6	578540		8	30mm	3500N
PXI220EG	578180	3532353	8	30mm	3500N
PXI220S6	578570	3534593	8	30mm	3500N
PXI040S6	578300	3534533	6	20mm	2500N
PXI055S6	578330	3534539	6	20mm	2500N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Fôr i EPDM-gummi.



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

