

Hurtignutt



FUNKSJONER

Sørger for hurtig standard tilkobling mellom gjenget bolt og utstyr til kanalskinne

Ferdig påmontert glidemutter klar til bruk, direkte fra pakken

Springfjær holder påmontert utstyr på plass inntil tilstramming er utført

Materiale: Stål
Overflate: Elektrogalvanisert

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Stangstørrelse (RS)	A	B.	C.
QSNM10EG	592920	3532746	10	8 mm	4 mm	41 mm
QSNM12EG	592930	3532747	12	8 mm	4 mm	41 mm
QSNM6EG	592900	3532744	6	6 mm	4 mm	41 mm
QSNM8EG	592910	3532745	8	6 mm	4 mm	41 mm




Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Dreiemoment (TQ)	Statisk belastning 1 (F1)	Statisk belastning 2 (F2)	Statisk belastning 3 (F3)
QSNM10EG	592920	3532746	55 N·m	4400N	4400N	4900N
QSNM12EG	592930	3532747		4400N	4700N	4900N
QSNM6EG	592900	3532744		2000N	2000N	2000N
QSNM8EG	592910	3532745	28 N·m	3300N	3300N	3300N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Statisk belastning 1 representerer 1.5 mm kanalskinne tykkelse. Statisk belastning 2 representerer 2.0 mm kanalskinne tykkelse. Statisk belastning 3, representerer 2.5 mm kanalskinne tykkelse.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

nVent.com/CADDY

