

Quick Strut Nut med Stud

FUNKSJONER

Sørger for hurtig standard tilkobling mellom gjenget bolt og utstyr til kanalskinne

Ferdig påmontert glidemutter klar til bruk, direkte fra pakken

Springfjær holder påmontert utstyr på plass inntil tilstramming er utført

Overflate: Elektrogalvanisert

Materiale: Stål

SPESIFIKASJONER

Table 1/2


Katalognummer	Artikkelnummer	Stangstørrelse (RS)	Lengde 1 (L1)	Lengde 2 (L2)	A	B.
QSNM8040EG	592912	8	26 mm	50 mm	6 mm	4 mm
QSNM10040EG	592922	10	22 mm	50 mm	8 mm	4 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	C.	Dreiemoment (TQ)	Statisk belastning 1 (F1)	Statisk belastning 2 (F2)	Statisk belastning 3 (F3)
QSNM8040EG	592912	41 mm	28 N·m	3300N	3300N	3300N
QSNM10040EG	592922	41 mm	55 N·m	4400N	4400N	4900N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Statisk belastning 1 representerer 1.5 mm kanalskinne tykkelse. Statisk belastning 2 representerer 2.0 mm kanalskinne tykkelse. Statisk belastning 3, representerer 2.5 mm kanalskinne tykkelse.



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

