

Quick Strut Nut med Stud



FUNKSJONER

Sørger for hurtig standard tilkobling mellom gjenget bolt og utstyr til kanalskinne

Ferdig påmontert glidemutter klar til bruk, direkte fra pakken

Springfjær holder påmontert utstyr på plass inntil tilstramming er utført

Halogenfri

Materiale: Stål
Overflate: Elektrogalvanisert

SPESIFIKASJONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Stangstørrelse (RS)	Lengde 1 (L1)	Lengde 2 (L2)	A
QSNM10040EG	592922	3532748	10	22 mm	50 mm	8 mm
QSNM8040EG	592912	3532749	8	26 mm	50 mm	6 mm

Table 2/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	B.	C.	Dreiemoment (TQ)	Statisk belastning 1 (F1)
QSNM10040EG	592922	3532748	4 mm	41 mm	55 N·m	4400N
QSNM8040EG	592912	3532749	4 mm	41 mm	28 N·m	3300N




Table 3/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Statisk belastning 2 (F2)	Statisk belastning 3 (F3)
QSNM10040EG	592922	3532748	4400N	4900N
QSNM8040EG	592912	3532749	3300N	3300N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Statisk belastning 1 representerer 1.5 mm kanalskinne tykkelse. Statisk belastning 2 representerer 2.0 mm kanalskinne tykkelse. Statisk belastning 3, representerer 2.5 mm kanalskinne tykkelse.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

nVent.com/CADDY

