

S-krok


FUNKSJONER

For opphengskjetting, perforerte bånd og lignende artikler



SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	Diameter (Ø)	Lengde (L)	Statisk belastning
S30EG	591570	1341105	Stål	Elektro galvanisert	3 mm	25mm	120N
S40EG	591580	1341099	Stål	Elektro galvanisert	4 mm	35mm	250N
S40EGSP25	172420		Stål	Elektro galvanisert	4 mm	35mm	250N
S40S4	591650	1319920	Rustfritt stål 304 (EN 1.4301)		4 mm	35mm	250N
S50EG	591590	1319919	Stål	Elektro galvanisert	5 mm	45mm	400N
S50S4	591660		Rustfritt stål 304 (EN 1.4301)		5 mm	45mm	400N



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

