

# Salvespyler

## FUNKSJONER

U-formet skive



## SPESIFIKASJONER

Table 1/2



| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | Materiale                      | Overflate           | Hullstørrelse (HS) | Tykkelse (T) |
|---------------|----------------|----------|--------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| PLN10         | 589930         | 1340565  | Stål                           | Elektro galvanisert | 10.5 mm            | 3 mm         |
| PLN11S6       | 589928         | 3535419  | Rustfritt stål 316 (EN 1.4401) |                     | 11 mm              | 3 mm         |
| PLN13         | 589940         | 1340566  | Stål                           | Elektro galvanisert | 13 mm              | 3 mm         |
| PLN13HD       | 589949         | 3535937  | Stål                           | Varmegalvanisert    | 13 mm              | 3 mm         |
| PLN8          | 589925         | 1319912  | Stål                           | Elektro galvanisert | 8.4 mm             | 3 mm         |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | A     | B.    |
|---------------|----------------|----------|-------|-------|
| PLN10         | 589930         | 1340565  | 42 mm | 30 mm |
| PLN11S6       | 589928         | 3535419  | 42 mm | 50 mm |
| PLN13         | 589940         | 1340566  | 42 mm | 30 mm |

| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | A     | B.    |
|---------------|----------------|----------|-------|-------|
| PLN13HD       | 589949         | 3535937  | 42 mm | 30 mm |
| PLN8          | 589925         | 1319912  | 42 mm | 30 mm |

## DIAGRAMMER



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

[nVent.com/ENDDT](http://nVent.com/ENDDT)

