

SC-kabelklemme



FUNKSJONER

Enkel Støtte for kabler og plastisolerte ledere fra flenser

Krever kun en hammer for installasjon

Materiale: Fjærstål
Overflate: NVent CADDY-armering

SPESIFIKASJONER


Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Flenstykkelse (FT)	Ytre diameter (OD)	Tykkelse (T)
24SC1011	187550	1341022	2 - 4 mm	10 - 11 mm	0.6 mm
24SC1214	187570	1341023	2 - 4 mm	12 - 14 mm	0.6 mm
24SC1518	187590	1341024	2 - 4 mm	15 - 18 mm	0.6 mm
24SC1518R25	191003	1319585	2 - 4 mm	15 - 18 mm	0.6 mm
24SC1924	187610	1341025	2 - 4 mm	19 - 24 mm	0.6 mm
24SC1924R25	191004	1319586	2 - 4 mm	19 - 24 mm	0.6 mm
24SC2530	187630	1341026	2 - 4 mm	25 - 30 mm	0.6 mm
24SC2530R25	191005	1319587	2 - 4 mm	25 - 30 mm	0.6 mm
24SC67	187510	1341020	2 - 4 mm	6 - 7 mm	0.6 mm
24SC78	187710	1319571	2 - 4 mm	7 - 8 mm	0.6 mm
24SC89	187530	1341021	2 - 4 mm	8 - 9 mm	0.6 mm
24SC910	187750	1319572	2 - 4 mm	9 - 10 mm	0.6 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Flenstykke (FT)	Ytre diameter (OD)	Tykkelse (T)
47SC1011	187540	1341029	4 - 7 mm	10 - 11 mm	0.6 mm
47SC1214	187560	1341030	4 - 7 mm	12 - 14 mm	0.6 mm
47SC1518	187580	1341031	4 - 7 mm	15 - 18 mm	0.6 mm
47SC1518R25	191009	1319591	4 - 7 mm	15 - 18 mm	0.6 mm
47SC1924	187600	1341032	4 - 7 mm	19 - 24 mm	0.6 mm
47SC1924R25	191010	1319592	4 - 7 mm	19 - 24 mm	0.6 mm
47SC2530	187620	1341033	4 - 7 mm	25 - 30 mm	0.6 mm
47SC2530R25	191011	1319593	4 - 7 mm	25 - 30 mm	0.6 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Flenstykke (FT)	Ytre diameter (OD)	Tykkelse (T)
47SC67	187500	1341027	4 - 7 mm	6 - 7 mm	0.6 mm
47SC78	187720		4 - 7 mm	7 - 8 mm	0.6 mm
47SC89	187520	1341028	4 - 7 mm	8 - 9 mm	0.6 mm
47SC910	187760		4 - 7 mm	9 - 10 mm	0.6 mm
812SC1011	187660	1341036	8 - 12 mm	10 - 11 mm	0.6 mm
812SC1214	187670	1341037	8 - 12 mm	12 - 14 mm	0.6 mm
812SC1518	187680	1341038	8 - 12 mm	15 - 18 mm	0.6 mm
812SC1518R25	191015	1319597	8 - 12 mm	15 - 18 mm	0.6 mm
812SC1924	187690	1341039	8 - 12 mm	19 - 24 mm	0.6 mm
812SC1924R25	191016	1319598	8 - 12 mm	19 - 24 mm	0.6 mm
812SC2530	187700	1341040	8 - 12 mm	25 - 30 mm	0.6 mm
812SC2530R25	191017	1319599	8 - 12 mm	25 - 30 mm	0.6 mm
812SC67	187640	1341034	8 - 12 mm	6 - 7 mm	0.6 mm
812SC78	187730		8 - 12 mm	7 - 8 mm	0.6 mm
812SC89	187650	1341035	8 - 12 mm	8 - 9 mm	0.6 mm
812SC910	187770	1319573	8 - 12 mm	9 - 10 mm	0.6 mm



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

