

Klikk Lukk tilkobling til stang / Wire Clip



FUNKSJONER

Sørger for fastgjøring av ledere, ledningsrør og kabler

Økt kapasitet og applikasjonsalternativer ved å kombinere 4Z- og 6Z-produkter i ett forbedret og effektivt tilbud

Forbedret multifunksjonell klips gir optimalisert lagerføring samtidig som risikoen for planlegging av arbeidsplasser forbundet med flere SKU-er reduseres



SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Artikkelnummer	Materialer	Overflate	Ytre diameter	Stangstørrelse	Størrelse på kabel	Flenstykkelse
4Z34812M	171060	Fjærstål	NVent CADDY-armering	18 - 30 mm	4, 6, 8, 10	3.9 - 4.8 mm	3.0 - 9.5 mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

NEC® 300.11 krever dedikert innføringsledning/stang og EC311.

4Z klippet installert med 3/8" (M10) glatt rund-jern i F2 retningen (se montasjeinstruksjon), med maks. statisk belastning 15 lb (67 N).

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

[nVent.com/EN/BDT](https://www.nvent.com/EN/BDT)

