

Klikk Lukk conduit/rørklemme



The nVent CADDY Snap Close Conduit Clamps (M-Series) are a fast and efficient method to secure conduit branch circuits for electrical installations. The M-Series is designed to provide positional consistency in application by eliminating conduit offset as well as maintain spacing entering electrical boxes. Increase installation efficiency by utilizing our comprehensive conduit range for your next electrical project.

FUNKSJONER

Kan brukes for enten vertikale eller horisontale installasjoner

Fjerner behovet for sideforskyvning av kabelrør

Fingerlukking – verktøy er ikke nødvendig

Locking design has greater resistance to twisting loads and is stronger than any on the market

Low profile locking tabs and smooth gripping dimples remove the possibility of scrapes

812M and 16M feature double tabs to center conduit, increase range and holding power and prevent conduit from sliding



SPESIFIKASJONER



Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	Ytre diameter (OD)	Hullstørrelse (HS)
12MS1	179910		Rustfritt stål 301 (EN 1.4310)		22 - 30 mm	7 mm
16M	170100	1319417	Fjærstål	NVent CADDY-armering	23.4 - 35 mm	7 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	Ytre diameter (OD)	Hullstørrelse (HS)
20M	170110	1319418	Fjærstål	NVent CADDY-armering	35 - 42 mm	7 mm
24M	170120		Fjærstål	NVent CADDY-armering	42 - 50 mm	7 mm
32M	170130		Fjærstål	NVent CADDY-armering	50 - 60 mm	7 mm
6M	170790		Fjærstål	NVent CADDY-armering	14 - 18 mm	7 mm
812M	177130	1319520	Fjærstål	NVent CADDY-armering	18 - 30 mm	7 mm
8MS1	179900		Rustfritt stål 301 (EN 1.4310)		18 - 22 mm	7 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Hulltype	Statisk belastning 1 (F1)	Statisk belastning 2 (F2)	Sertifiseringer
12MS1	179910		Standard	440N	110N	
16M	170100	1319417	Standard	440N	110N	UL, cUL
20M	170110	1319418	Standard	440N	110N	UL, cUL
24M	170120		Standard	440N	110N	UL, cUL
32M	170130		Standard	440N	110N	cUL, UL
6M	170790		Standard	440N	110N	UL, cUL
812M	177130	1319520	Standard	440N	110N	cUL, UL
8MS1	179900		Standard	440N	110N	



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

