

# SOSR skiller seg fra to hull stropp for CPVC-rør



## FUNKSJONER

Med konisk utvidede kanter for å beskytte rør

Klassifisert for bruk med CPVC-sprinklerrør

Posisjonerer røret 1-1/2" (38 mm) fra monteringsflaten slik at det ikke er behov for å bruke avstandsstykker i tre

Kan monteres i både vertikal og horisontal stilling på betong, stål og treverk

Tilfredsstiller det strenge kravet til oppadgående støt i UL® 203

UL®-oppført som både oppheng og rørholder

I samsvar med kravene for statisk belastning i NFPA® 13

Inkluderer monteringssskruer

Kan brukes med 3TW støttemutter på installasjoner med bærebjelker i trekompositt

**Overflate:** Forhåndsgalvanisert  
**Materiale:** Stål



## SPESIFIKASJONER

Table 1/2



| Katalognummer | Artikkelnummer | NB/DN | Hullstørrelse (HS) | A      | B.     | C.      |
|---------------|----------------|-------|--------------------|--------|--------|---------|
| SOSR125       | 597807         | 32    | 5.1 mm             | 84 mm  | 92 mm  | 25.4 mm |
| SOSR075       | 597805         | 20    | 5.1 mm             | 68 mm  | 92 mm  | 25.4 mm |
| SOSR150       | 597808         | 40    | 5.1 mm             | 98 mm  | 114 mm | 25.4 mm |
| SOSR100       | 597806         | 25    | 5.1 mm             | 75 mm  | 94 mm  | 25.4 mm |
| SOSR200       | 597809         | 50    | 5.1 mm             | 102 mm | 133 mm | 25.4 mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikkelnummer | Tykkelse (T) | Avstand til oppheng |
|---------------|----------------|--------------|---------------------|
| SOSR125       | 597807         | 1.61 mm      | 1.95 m Max          |
| SOSR075       | 597805         | 1.3 mm       | 1.65 m Max          |
| SOSR150       | 597808         | 1.61 mm      | 2.1 m Max           |
| SOSR100       | 597806         | 1.3 mm       | 1.8 m Max           |

| Katalognummer | Artikkelnummer | Tykkelse (T) | Avstand til oppheng |
|---------------|----------------|--------------|---------------------|
| SOSR200       | 597809         | 1.61 mm      | 2.4 m Max           |

## DIAGRAMMER



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

