


Speedway kabelstige er lik kryss



FUNKSJONER

Former et fire-retnings skjæringspunkt for kabelgaten (e)

Gir optimal støtte for høyttelses lavspenning- og datakabler

Det Nyskapende SPEEDLOOK systemet er integrert i tilkoblings-metoden

Sikkerhets kanter beskytter kablene under installasjon

Kanal med riller på siden, eliminere boring og kapping ute på montasje stedet, for tilpassninger av lengder

Samsvar med IEC 61537 belastning og jording

Responsive design- og layouttjenester, inkludert seismikk


Overflate: Varmegalvanisert

Materiale: Stål



SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Artikkelnummer	Bredde (W)	A	B.	C.	D	E
CL110X600ECHD	840830	600 mm	1350 mm	530 mm	1407 mm	80 mm	110 mm
CL110X450ECHD	840820	450 mm	1200 mm	530 mm	1195 mm	80 mm	110 mm
CL110X150ECHD	840800	150 mm	900 mm	530 mm	771 mm	80 mm	110 mm
CL110X750ECHD	840840	750 mm	1500 mm	530 mm	1619 mm	80 mm	110 mm
CL110X900ECHD	840850	900 mm	1650 mm	530 mm	1831 mm	80 mm	110 mm
CL110X300ECHD	840810	300 mm	1050 mm	530 mm	983 mm	80 mm	110 mm



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

