


Speedway kabelstige inne i riser, 90°



FUNKSJONER

Former en 90° innvendig forandring på kabelgatens nivåstigning.

Gir optimal støtte for høyttelses lavspenning- og datakabler

Det Nyskapende SPEEDLOOK sytemet er integrert i tilkoblings-metoden

Sikkerhets kanter beskytter kablene under installasjon

Kanal med riller på siden, eliminere boring og kapping ute på montasje stedet, for tilpassninger av lengder

Samsvar med IEC 61537 belastning og jording



Responsive design- og layouttjenester, inkludert seismikk

Materiale: Stål
Overflate: Varmegalvanisert



SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Artikkelnummer	Bredde (W)	Vinkel (a)	A	B.	C.	D
CL110X150IR90HD	840500	150 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm	80 mm
CL110X300IR90HD	840510	300 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm	80 mm
CL110X450IR90HD	840520	450 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm	80 mm
CL110X600IR90HD	840530	600 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm	80 mm
CL110X750IR90HD	840540	750 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm	80 mm
CL110X900IR90HD	840550	900 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm	80 mm



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

