


Firkantet kanalskive

FUNKSJONER

Brukes for å sikre objekter på nVent CADDY Eristrut-kanaler




SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Overflate	Hullstørrelse (HS)	A	B.
ZE100S6	388710	Rustfritt stål 316 (EN 1.4401)		11 mm	40 mm	40 mm
ZE100	313000	Stål	Varmegalvanisert	13 mm	40 mm	40 mm
ZE100	387500	Stål	Varmegalvanisert	13 mm	40 mm	40 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Tykkelse (T)	Skrue inkludert	Skruediameter (Sc)	Skruelengde (L)
ZE100S6	388710	4 mm	Nei		
ZE100	313000	6 mm	Ja	10	25mm
ZE100	387500	6 mm	Nei		



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

