

# Strut og Rod Beam Clamp



## FUNKSJONER

Flerfunksjonell bjelkeklamme som passer for monteringsskiner eller gjengestag

Bolt er inkludert

Krever installasjon i par



## SPESIFIKASJONER

Table 1/2

| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | Material | Overflate           | Avstivertype                    | Stangstørrelse (RS) |
|---------------|----------------|----------|----------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| STCB10M       | 181580         | 1319548  | Stål     | Elektro galvanisert | A (41 x 41 mm), CC (41 x 41 mm) | 10                  |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | Flenstykkelse (FT) | A     | Statisk belastning |
|---------------|----------------|----------|--------------------|-------|--------------------|
| STCB10M       | 181580         | 1319548  | 50 mm Max          | 71 mm | 1350N              |



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

