

# Klemme for stag



## FUNKSJONER

Bjelkeklips for fastklemming av skinnens åpne side på en bjelke

Passer for alle monteringsskinner

Krever installasjon i par

Strukturell festing på bjelker for å feste nVent CADDY Eristrut

FM®-spesifikasjon testet

## SPESIFIKASJONER

Table 1/2



| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | Materiale                      | Overflate        | Flenstykkelse (FT) | Hullstørrelse (HS) |
|---------------|----------------|----------|--------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| ZT605HD       | 313260         | 1340605  | Stål                           | Varmegalvanisert | 16 mm Max          | 13 mm              |
| ZTA605        | 388080         | 1319855  | Stål                           | Varmegalvanisert | 16 mm Max          | 13 mm              |
| ZTA605S6      | 387190         | 1319836  | Rustfritt stål 316 (EN 1.4401) |                  | 16 mm Max          | 13 mm              |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | Lengde (L) | Tykkelse (T) | Bredde (W) | Statisk belastning | Skrue inkludert |
|---------------|----------------|----------|------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|
| ZT605HD       | 313260         | 1340605  | 49mm       | 6 mm         | 40 mm      | 2040N              | Ja              |
| ZTA605        | 388080         | 1319855  | 49mm       | 6 mm         | 40 mm      | 2040N              | Nei             |
| ZTA605S6      | 387190         | 1319836  | 49mm       | 6 mm         | 40 mm      | 2040N              | Nei             |

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Angitte belastninger er basert på installasjon med 1/2" (M12) deler og monteringsskinne type A.



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

