

Struts uten vår

FUNKSJONER

Brukes til å lage metallrammer med nVent CADDY Eristrut-kanaler





Sikkerhetsfaktor for statisk belastning: 3:01

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	Stangstørrelse (RS)	Tykkelse (T)	Dreiemoment (TQ)
NUTM10EG	315025	1342863	Stål	Elektro galvanisert	10	8 mm	55 N·m
NUTM10HD	315020	1340552	Stål	Varmegalvanisert	10	8 mm	55 N·m
NUTM10S6	315160	1342864	Rustfritt stål 316 (EN 1.4401)		10	8 mm	55 N·m
NUTM12EG	315035	1342865	Stål	Elektro galvanisert	12	8 mm	55 N·m
NUTM12HD	315030	1340553	Stål	Varmegalvanisert	12	8 mm	55 N·m
NUTM12S6	315170	1342866	Rustfritt stål 316 (EN 1.4401)		12	8 mm	55 N·m
NUTM16EG	315036	3435674	Stål	Elektro galvanisert	16	11.7 mm	125 N·m
NUTM16HD	315037	3535489	Stål	Varmegalvanisert	16	11.7 mm	125 N·m

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	Stangstørrelse (RS)	Tykkelse (T)	Dreiemoment (TQ)
NUTM6EG	314995	1342859	Stål	Elektrogalvanisert	6	6 mm	12 N·m
NUTM6HD	315000	1340550	Stål	Varmegalvanisert	6	6 mm	12 N·m
NUTM6S6	315140	1342860	Rustfritt stål 316 (EN 1.4401)		6	6 mm	12 N·m
NUTM8EG	315015	1342861	Stål	Elektrogalvanisert	8	6 mm	28 N·m
NUTM8HD	315010	1340551	Stål	Varmegalvanisert	8	6 mm	28 N·m
NUTM8S6	315150	1342862	Rustfritt stål 316 (EN 1.4401)		8	6 mm	28 N·m

Uttreksstyrke				
Delenummer	Kanaltype	Kanaltykkelse		
		2,5 mm	2 mm	1,5 mm
NUTM6xx	A, C	2000 N	2000 N	2000 N
	D, E	2000 N	-	-
NUTM8xx	A, C	3330 N	3330 N	3330 N
	D, E	3330 N	-	-
NUTM10xx	A, C	4890 N	4440 N	4440 N
	D, E	4890 N	-	-
NUTM12xx	A, C	4890 N	4660 N	4440 N
	D, E	3670 N	-	-
NUTM12Txx	A	5670 N	5050 N	4440 N
	D, E	4250 N	-	-
NUTM16xx	A	5670 N	4660 N	4440 N
	D, E	4250 N	-	-



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

