

TBHKM trapesformet dekkhenger med fast mutter



FUNKSJONER

Krever separat gjennomgangsbolt og mutter

Bruk TDHP-perforeringsverktøy for hulling i dekket

Materiale: Stål
Overflate: Elektrogalvanisert





SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Stangstørrelse (RS)	A	B.	C.
TBHKM10	597583	3532711	10	97 mm	91.5 mm	25 mm
TBHKM8	597582	1341306	8	97 mm	91.5 mm	25 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Tykkelse (T)	Hullstørrelse 1 (HS1)	Hullstørrelse 2 (HS2)	Sertifiseringer
TBHKM10	597583	3532711	2.5 mm	10.5 mm	5 mm	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4060082, ITB
TBHKM8	597582	1341306	2.5 mm	10.5 mm	5 mm	VdS G4060082, ITB



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

