

TDH trapesformet dekkhenger



FUNKSJONER

Enkel installasjon

Hvis en gjenget forbindelse er nødvendig, bruk firkantmutteren THHM og trykk inn

Bruk TDHP-perforeringsverktøy for hulling i dekket





SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnumm er	E- nummer	Material e	Overflate	Hullstørrelse 1 (HS1)	Hullstørrelse 2 (HS2)
TDH	179920	1341300	Fjærstål	NVent CADDY- armering	6.8 mm	14 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Hullstørrelse 3 (HS3)	D
TDH	179920	1341300	10 1/2mm	50 mm Max



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

