

TDHM trapesformet dekkhenger med gjenget mutter



FUNKSJONER

Enkel installasjon



Bruk TDHP-perforeringsverktøy for hulling i dekket

Materiale: Fjærstål
Overflate: NVent CADDY-armering



SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Stangstørrelse (RS)	Hullstørrelse 1 (HS1)	Hullstørrelse 2 (HS2)	Hullstørrelse 3 (HS3)	D
TDHM10	179950	1341305	10	6.8 mm	14 mm	10 1/2mm	50 mm Max
TDHM6	179930	1319536	6	6.8 mm	14 mm	10 1/2mm	50 mm Max
TDHM8	179940	1341303	8	6.8 mm	14 mm	10 1/2mm	50 mm Max



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

