

Teleskopisk skrue pistol Box stropp



The nVent CADDY Telescopic Screw Gun Box Strap is a versatile and robust support inspired by installers in the UK to securely fasten electric boxes to in-wall studs. Its engineered profile guarantees an extra sturdy and durable connection to the box and studs while requiring a minimal amount of screws. Available in two sizes, the box strap accommodates most stud spacings without cumbersome and time-consuming rework.

FUNKSJONER

Konstruert profil med et forsenket hulrom for å gi ekstra solid kobling til boksen og forhindre at den løsner over tid, selv med korte 12 mm lange selvgjengende skruer

Forbedret design krever kun en enkelt skrue per tapp og to skruer per boks, noe som sparer opptil 30 % av installasjonstiden

Kan montere flere bokser

Hakk og merket for enkel identifikasjon og bøyning, skreddersydd for dybder på markedet i Storbritannia

Forbedret design med stansede millimetermerker og forborede hull sørger for raskere og mer nøyaktig montering av boks og kabelrør mellom stendere

V-utskjæring og linje med pilothull indikerer en stangs senter for rask brakettnivellering ved hjelp av et lasernivå

Forboret hull gjør det enkelt å feste bokser med en skrutrekker

Krever kun en skrumaskin for installasjon

Kan monteres på forsiden eller innsiden av tappen med en enkelt skrue per tapp

Justerbar for stenderavstander som ikke er standard

Låsetapp hindrer utilsiktet demontering

Unik design i ett stykke som kan deles

Materiale: Stål
Overflate: Forhåndsgalvanisert

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Artikkelnummer	Pinneavstand	Boksdybde
TSGB1624UK	187202	355 - 655 mm	25mm, 35mm, 47mm
TSGB812UK	187201	200 - 350 mm	25mm, 35mm, 47mm

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

nVent.com/ENDDT

