

Teleskopisk Strut erstatning, ingen mutter



FUNKSJONER

Kan festes direkte på en vegg for veggmonterte konstruksjoner

Trekkes ut til ønsket lengde og låses på plass ved å trykke på plass en fjærbelastet holdeklips

Standard monteringsprofil som følger hele lengden av delen, slik at de fleste standardbeslag kan plasseres hvor som helst mellom stagene

Integrert linjal viser avstanden mellom opphengsstag i tommer og centimeter

Fester opptil sju 2" (50 DN) kabelrør, seks 2" (50 DN) vannfylte rør med 10' (3 m) avstand eller opptil 18" (450 mm) kabelrenne

Kabelrøret kan festes på topp og i bunn, noe som fjerner behovet for en dobbeltsidig monteringsskinne

Kabelrør og rør kan plasseres direkte på monteringsprofilen, noe som sparer vertikal plass i bygninger med begrenset plass for installasjon

SPESIFIKASJONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikkelnumm er	E- nummer	Material e	Overflate	Hullstørrelse 1 (HS1)	Hullstørrelse 2 (HS2)
TSR1220N	366593	1319826	Stål	Forhåndsgalvanise rt	13.7 mm	4.8 mm

Table 2/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Tykkelse (T)	A	B.	C.
TSR1220N	366593	1319826	1 mm	318 - 508 mm	356 - 546 mm	41 mm


Table 3/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	D	E	Statisk belastning 1 (F1)	Statisk belastning 2 (F2)
TSR1220N	366593	1319826	22.2 mm	35 mm	1330N	880N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Statisk belastningen 1 representerer en fordelt belastning for 12"-20" (300-500 mm) installasjoner og punktbelastning for 12"-16" (300-400 mm) installasjoner. Statisk belastning 2 representerer en punktbelastning for 16" - 20" (400-500 mm) installasjoner.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

