

Gjengemontert stanghenger med vinkelbrakett



FUNKSJONER

Oppheng for gjengestag fra horisontale strukturer som f.eks. laminerte tre- eller betongbjelker, bærebjelker, tak og vegger

Materiale: Fjærstål;Stål
Overflate: NVent CADDY-armering;Forhåndsgalvanisert


SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Hullstørrelse 1 (HS1)	Hulltype 1	Hullstørrelse 2 (HS2)	Hulltype 2	Statisk belastning
M10TIB	175030	3435491	7 mm	Standard	10 mm	Gjenget	700N
M6TIB	174850	1319482	7 mm	Standard	6 mm	Gjenget	700N
M8TIB	174940	1319487	7 mm	Standard	8 mm	Gjenget	700N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Angitte belastninger er kun for nVent CADDY-festemidler.

Festemåte på struktur må vurderes separat.



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

