

Trådmontering Stanghenger med Nail Gun Bracket



FUNKSJONER

Oppheng for gjengestag uten behov for ekstra festemidler

Komplett med innsatsbrakett for betong til spikerpistol

Klips montert på munnsyke på gass eller batteri-drevet spikermaskin, muliggjør håndfri installasjon på konstruksjoner, og fra gulv-nivå å anvende forlenger

Vinkelbrakett med lengre ben for verktøyklaring

Festes raskt og enkelt på betong-, stål- eller komposittmetalldekker

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Overflate	Stangstørrelse (RS)	Høyde (H)	Bredde (W)
M8TIBGBSF	170906	Stål, Spring Stål, Nylon	NVent CADDY-armering, Elektrogalvanisert	8	60 mm	59 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	A	Statisk belastning
M8TIBGBSF	170906	36 mm	440N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Statisk belastning representerer den statiske belastning av Spikermaskinens mellomleggs montasje. Spør en rådgiver av Spiker maskin leverandør hvordan evaluere statisk belastningskrav av spiker for bruk i ulike betong.

Spikermaskinens mellomlegg/pakning, er forenlig med BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-It C3, SPIT® PULSA 40E, 800E, 700, 1000 eller likevedige spikere.



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

