

Gjenget stang

FUNKSJONER

Kan kappes etter behov

According to standard DIN 976-1 / ISO 7412

Property Class 4.8

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Overflate	Kvalitetsklasse	Stangstørrelse (RS)	Lengde (L)	Statisk belastning
050M61000S4	592700	Rustfritt stål 304 (EN 1.4301)		70	M6	1000mm	2400N
050M61000	592570	Stål	Elektro galvanisert	4.8	M6	1000mm	2400N
050M101000S4	592740	Rustfritt stål 304 (EN 1.4301)		70	M10	1000mm	7000N
050M121000	592630	Stål	Elektro galvanisert	4.8	M12	1000mm	10000N
050M161000	400332	Stål	Elektro galvanisert	4.8	M16	1000mm	18000N
050M101000HD	592615	Stål	Varmegalvanisert	4.8	M10	1000mm	7000N
050M81000S4	592720	Rustfritt stål 304 (EN 1.4301)		70	M8	1000mm	4500N
050M121000HD	592635	Stål	Varmegalvanisert	4.8	M12	1000mm	10000N
050M81000	592590	Stål	Elektro galvanisert	4.8	M8	1000mm	4500N
050M121000S4	592760	Rustfritt stål 304 (EN 1.4301)		70	M12	1000mm	10000N
050M101000	592610	Stål	Elektro galvanisert	4.8	M10	1000mm	7000N
050M122000	592640	Stål	Elektro galvanisert	4.8	M12	2000mm	10000N

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Overflate	Kvalitetsklasse	Stangstørrelse (RS)	Lengde (L)	Statisk belastning
050M82000	592600	Stål	Elektrogalvanisert	4.8	M8	2000mm	4500N
050M103000	592670	Stål	Elektrogalvanisert	4.8	M10	3000mm	7000N
050M62000	592580	Stål	Elektrogalvanisert	4.8	M6	2000mm	2400N
050M63000	592650	Stål	Elektrogalvanisert	4.8	M6	3000mm	2400N
050M123000	592680	Stål	Elektrogalvanisert	4.8	M12	3000mm	10000N
050M102000	592620	Stål	Elektrogalvanisert	4.8	M10	2000mm	7000N
050M83000	592660	Stål	Elektrogalvanisert	4.8	M8	3000mm	4500N
050M82000S4	592730	Rustfritt stål 304 (EN 1.4301)		70	M8	2000mm	4500N

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Overflate	Kvalitetsklasse	Stangstørrelse (RS)	Lengde (L)	Statisk belastning
050M62000S4	592710	Rustfritt stål 304 (EN 1.4301)		70	M6	2000mm	2400N
050M102000S4	592750	Rustfritt stål 304 (EN 1.4301)		70	M10	2000mm	7000N

DIAGRAMMER

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

