

Flat hjørnebrakett med tre hull

FUNKSJONER

Brukes til å lage metallrammer med nVent CADDY Eristrut-kanaler




SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	A	B.
ZE107	313070	1340574	Stål	Varmegalvanisert	85 mm	85 mm
ZE107	387570	3535429	Stål	Varmegalvanisert	85 mm	85 mm
ZE107S6	387572		Rustfritt stål 316 (EN 1.4401)		85 mm	85 mm
ZE107EG	387571		Stål	Elektrogalvanisert	87.5 mm	87.5 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Skrue inkludert	Skruediameter (Sc)	Skruelengde (L)
ZE107	313070	1340574	Ja	10 mm	25mm
ZE107	387570	3535429	Nei		
ZE107S6	387572		Nei		
ZE107EG	387571		Nei		



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

