


U-Bolt

FUNKSJONER

Komplett med 4 mutre



SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnumm er	E- nummer	Materiale	Overflate	Ytre diameter (OD)	NB/D N
UB4N049M8	599160	3535332	Stål	Elektro galvanise rt	49 mm	40
UB4N090M10	599190	3533004	Stål	Elektro galvanise rt	90 mm	80
UB4N160M8	599338	3535342	Stål	Elektro galvanise rt	160 mm	
UB4N160M8S6	599351	3535343	Rustfritt stål 316 (EN 1.4401)		160 mm	
UB4N219M10S6	599354	3535483	Rustfritt stål 316 (EN 1.4401)		219 mm	200
UB4N219M16	599250	3533007	Stål	Elektro galvanise rt	219 mm	200
UB4N273M16	599260	3533008	Stål	Elektro galvanise rt	273 mm	250

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	Ytre diameter (OD)	NB/D N
UB4N323M10	599343	3535348	Stål	Elektro galvanisert	323 mm	300
UB4N30M6EG	599405		Stål	Elektro galvanisert	30 mm	20
UB4N30M6S6	599490		Rustfritt stål 316 (EN 1.4401)		30 mm	20
UB4N36M8EG	599410		Stål	Elektro galvanisert	36 mm	25
UB4N36M8S6	599495		Rustfritt stål 316 (EN 1.4401)		36 mm	25
UB4N46M6S6	599510		Rustfritt stål 316 (EN 1.4401)		46 mm	32
UB4N52M8S6	599515		Rustfritt stål 316 (EN 1.4401)		52 mm	40
UB4N64M8S6	599520		Rustfritt stål 316 (EN 1.4401)		65 mm	50
UB4N74M8EG	599430		Stål	Elektro galvanisert	74 mm	65
UB4N118M10EG	599445		Stål	Elektro galvanisert	118 mm	100
UB4N118M10S6	599535		Rustfritt stål 316 (EN 1.4401)		118 mm	100
UB4N146M12EG	599450		Stål	Elektro galvanisert	146 mm	125
UB4N146M12S6	599540		Rustfritt stål 316 (EN 1.4401)		146 mm	125

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	Ytre diameter (OD)	NB/D N
UB4N168M12EG	599455		Stål	Elektro galvanisert	168 mm	
UB4N168M12S6	599545		Rustfritt stål 316 (EN 1.4401)		168 mm	
UB4N172M16EG	599460		Stål	Elektro galvanisert	172 mm	150
UB4N172M16S6	599550		Rustfritt stål 316 (EN 1.4401)		172 mm	150
UB4N224M12S6	599555		Rustfritt stål 316 (EN 1.4401)		224 mm	200

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	Ytre diameter (OD)	NB/DN
UB4N224M16EG	599470		Stål	Elektro galvanisert	224 mm	200
UB4N23M6S6	599485		Rustfritt stål 316 (EN 1.4401)		23 mm	10
UB4N278M16EG	599475		Stål	Elektro galvanisert	278 mm	250
UB4N278M16S6	599560		Rustfritt stål 316 (EN 1.4401)		278 mm	250
UB4N329M16EG	599480		Stål	Elektro galvanisert	345 mm	300
UB4N329M16S6	599565		Rustfritt stål 316 (EN 1.4401)		345 mm	300
UB4N46M6EG	599415		Stål	Elektro galvanisert	42 mm	32
UB4N52M8EG	599420		Stål	Elektro galvanisert	49 mm	40
UB4N64M8EG	599425		Stål	Elektro galvanisert	60 mm	50
UB4N74M8S6	599525		Rustfritt stål 316 (EN 1.4401)		74 mm	65
UB4N94M10EG	599440		Stål	Elektro galvanisert	94 mm	80
UB4N94M10S6	599530		Rustfritt stål 316 (EN 1.4401)		94 mm	80


Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Stangstørrelse (RS)	Høyde (H)
UB4N049M8	599160	3535332	M8	78 mm
UB4N090M10	599190	3533004	M10	125 mm
UB4N160M8	599338	3535342	M8	214 mm
UB4N160M8S6	599351	3535343	M8	214 mm
UB4N219M10S6	599354	3535483	M10	286 mm
UB4N219M16	599250	3533007	M16	286 mm
UB4N273M16	599260	3533008	M16	331 mm
UB4N323M10	599343	3535348	M10	389 mm
UB4N30M6EG	599405		M6	60 mm
UB4N30M6S6	599490		M6	60 mm
UB4N36M8EG	599410		M8	70 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Stangstørrelse (RS)	Høyde (H)
UB4N36M8S6	599495		M8	70 mm
UB4N46M6S6	599510		M6	80 mm
UB4N52M8S6	599515		M8	90 mm
UB4N64M8S6	599520		M8	100 mm
UB4N74M8EG	599430		M8	120 mm
UB4N118M10EG	599445		M10	140 mm
UB4N118M10S6	599535		M10	165 mm
UB4N146M12EG	599450		M12	200 mm
UB4N146M12S6	599540		M12	200 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Stangstørrelse (RS)	Høyde (H)
UB4N168M12EG	599455		M12	220 mm
UB4N168M12S6	599545		M12	220 mm
UB4N172M16EG	599460		M16	240 mm
UB4N172M16S6	599550		M16	240 mm
UB4N224M12S6	599555		M12	295 mm
UB4N224M16EG	599470		M16	295 mm
UB4N23M6S6	599485		M6	50 mm
UB4N278M16EG	599475		M16	350 mm
UB4N278M16S6	599560		M16	350 mm
UB4N329M16EG	599480		M16	400 mm
UB4N329M16S6	599565		M16	400 mm
UB4N46M6EG	599415		M8	80 mm
UB4N52M8EG	599420		M8	90 mm
UB4N64M8EG	599425		M8	100 mm
UB4N74M8S6	599525		M8	120 mm
UB4N94M10EG	599440		M10	140 mm
UB4N94M10S6	599530		M10	140 mm



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

