

Uniklip-kabelbrett



FUNKSJONER

Gir optimal støtte for høytytelses lavspenning- og datakabler

Det Nyskapende UNIKLIP installasjons-metoden, utgjør omtrent tre ganger raskere montasjetid

Samsvar med IEC 61537 belastning og jording

Responsive design- og layouttjenester, inkludert seismikk

Sammenkobling av to lengder Uniklip kabelskuff krever to unike rette koblinger (selges separat)

Materiale: Stål
Overflate: Forhåndsgalvanisert



SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Artikkelnummer	Bredde	Høyde	Enhetsvekt
PCT50X050	850000	50 mm	50 mm	2.43 kg
PCT50X075	850010	75 mm	50 mm	4.14 kg
PCT50X100	850020	100 mm	50 mm	4.54 kg
PCT50X150	850030	150 mm	50 mm	4.98 kg
PCT50X225	850040	225 mm	50 mm	7.4 kg
PCT50X300	850050	300 mm	50 mm	9.42 kg
PCT50X450	850060	450 mm	50 mm	15.93 kg
PCT50X500	850070	500 mm	50 mm	17.12 kg
PCT50X600	850080	600 mm	50 mm	20.23 kg

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil,

skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

