


Uniklip Equal Tee



FUNKSJONER

Former en rask og enkel, like stor avgrening for føring i krysset

Gir optimal støtte for høytytelses lavspenning- og datakabler

Det Nyskapende UNIKLIP installasjons-metoden, utgjør omtrent tre ganger raskere montasjetid

Samsvar med IEC 61537 belastning og jording

Ingen kapping eller tilpassning ute på enleggs- stedet, bare pakk ut og monter kabelgaten

Eliminerer sikkerhets relaterte problemer ved bearbeiding på byggeplassen

Verktøyfrie, integrerte koblinger med Uniklip

Materiale: Stål
Overflate: Forhåndsgalvanisert



SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Artikkelnummer	Bredde (W)	Dybde (D)	Lengde (L)	A	B.
PCT50X050ET	850300	50 mm	49mm	375mm	202 mm	91 mm
PCT50X075ET	850310	75 mm	49mm	405mm	228 mm	91 mm
PCT50X100ET	850320	100 mm	49mm	425mm	253 mm	91 mm
PCT50X150ET	850330	150 mm	49mm	475mm	303 mm	91 mm
PCT50X225ET	850340	225 mm	49mm	550mm	378 mm	91 mm
PCT50X300ET	850350	300 mm	49mm	625mm	453 mm	91 mm
PCT50X450ET	850360	450 mm	49mm	775mm	603 mm	91 mm
PCT50X500ET	850370	500 mm	49mm	852mm	653 mm	91 mm
PCT50X600ET	850380	600 mm	49mm	925mm	753 mm	91 mm



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

