

Uniklip Flat Elbow



FUNKSJONER

Former en 90° horisontal forandring i kabelgatens retning

Gir optimal støtte for høyttelses lavspenning- og datakabler

Det Nyskapende UNIKLIP installasjons-metoden, utgjør omtrent tre ganger raskere montasjetid

Samsvar med IEC 61537 belastning og jording

Ingen kapping eller tilpassning ute på enleggs- stedet, bare pakk ut og monter kabelgaten

Eliminerer sikkerhets relaterte problemer ved bearbeiding på byggeplassen



Verktøymfrie, integrerte koblinger med Uniklip

Materiale: Stål
Overflate: Forhåndsgalvanisert



SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Artikkelnummer	Bredde (W)	Dybde (D)	Lengde (L)	Vinkel (a)	A	B.
PCT50X050FB90	850100	50 mm	49mm	550mm	90 °	167 mm	91 mm
PCT50X075FB90	850110	75 mm	49mm	587mm	90 °	192 mm	91 mm
PCT50X100FB90	850120	100 mm	49mm	622mm	90 °	216 mm	91 mm
PCT50X150FB90	850130	150 mm	49mm	693mm	90 °	265 mm	91 mm
PCT50X225FB90	850140	225 mm	49mm	799mm	90 °	340 mm	91 mm
PCT50X300FB90	850150	300 mm	49mm	905mm	90 °	415 mm	91 mm
PCT50X450FB90	850160	450 mm	49mm	1117mm	90 °	565 mm	91 mm
PCT50X500FB90	850170	500 mm	49mm	972mm	90 °	590 mm	91 mm
PCT50X600FB90	850180	600 mm	49mm	1329mm	90 °	715 mm	91 mm



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

