


Uniklip-variabel reiser



FUNKSJONER

Former en rask og enkel vertikal overgangs føring

Gir optimal støtte for høyttelses lavspenning- og datakabler

Det Nyskapende UNIKLIP installasjons-metoden, utgjør omtrent tre ganger raskere montasjetid

Samsvar med IEC 61537 belastning og jording

Ingen kapping eller tilpassning ute på enleggs- stedet, bare pakk ut og monter kabelgaten

Eliminerer sikkerhets relaterte problemer ved bearbeiding på byggeplassen



Verktøyfrie, integrerte koblinger med Uniklip

Materiale: Stål
Overflate: Forhåndsgalvanisert



SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Artikkelnummer	Bredde (W)	Høyde (H)	Vinkel (a)	A	B.	C.
PCT50X050VR90	850200	50 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm	91 mm
PCT50X075VR90	850210	75 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm	91 mm
PCT50X100VR90	850220	100 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm	91 mm
PCT50X150VR90	850230	150 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm	91 mm
PCT50X225VR90	850240	225 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm	91 mm
PCT50X300VR90	850250	300 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm	91 mm
PCT50X450VR90	850260	450 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm	91 mm
PCT50X500VR90	850270	500 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm	91 mm
PCT50X600VR90	850280	600 mm	437 mm	90 ° Max	296 mm	49 mm	91 mm



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

