

Universal Restraint Clip, Sloted

FUNKSJONER

Sporet design som er ideell for festing på en eksisterende gjengestag på trapeser

Tilpasset for installasjoner i samsvar med CEN/TS 1755:2021



Materiale: Stål
Overflate: Elektrogalvanisert




SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Artikkelnummer	Støttestørrelse	Stangstørrelse (RS)	Tykkelse (T)
CSBURCR12	402202	#12, #18	12	4.27 mm
CSBURCR38	402201	#12, #18	10	4.27 mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Vinkelklammer er ikke inkludert.

UL-belastninger		
Delenummer	Avstivning Konstruksjonsdel	Nominell last
CSBURCR38	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
CSBURCR12	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
CSBURCR58	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

