

USC universell Strut klemme for rør / conduit



FUNKSJONER

Består av to klemmer, mutter og bolt

Passer i den åpne siden av en monteringsskinne

I samsvar med Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (type 59)

Materiale: Stål

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Overflate	Ytre diameter (OD)	NB/DN	Bredde (W)
USC020EG	712040	3535967	Elektrogalvanisert	17.9 - 20 mm		32 mm
USC021EG	712045	3535968	Elektrogalvanisert	20.5 - 21.4 mm	15	32 mm
USC022EG	712050	3535969	Elektrogalvanisert	21.5 - 22.2 mm		32 mm
USC025EG	712060	1319934	Elektrogalvanisert	23.4 - 25.4 mm		32 mm
USC026EG	712065	3535972	Elektrogalvanisert	25.4 - 26.9 mm	20	32 mm
USC028EG	712070	3535973	Elektrogalvanisert	27.9 - 28.9 mm		32 mm
USC031EG	712080	1319935	Elektrogalvanisert	29.5 - 32 mm		32 mm
USC033EG	712085	3535975	Elektrogalvanisert	32.8 - 33.4 mm		32 mm
USC033HD	712428	3536003	Varmegalvanisert	32.8 - 33.4 mm		32 mm
USC036EG	712090	3535976	Elektrogalvanisert	33.7 - 38.1 mm	25	32 mm
USC040EG	712100	3535977	Elektrogalvanisert	38.4 - 40.6 mm		32 mm
USC042EG	712105	3535978	Elektrogalvanisert	41.3 - 42.4 mm	32	32 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Overflate	Ytre diameter (OD)	NB/DN	Bredde (W)
USC046EG	712110	3535979	Elektrogalvanisert	43 - 45 mm		32 mm
USC048EG	712115	3535981	Elektrogalvanisert	47.6 - 50 mm	40	32 mm
USC048HD	712452	3536006	Varmegalvanisert	47.6 - 50 mm	40	32 mm
USC053EG	712120	3535982	Elektrogalvanisert	50.3 - 53.7 mm		32 mm
USC060EG	712035	3535966	Elektrogalvanisert	59.5 - 62.2 mm	50	32 mm
USC063EG	712140	3535985	Elektrogalvanisert	62.3 - 64.5 mm		32 mm
USC073EG	712160	3535987	Elektrogalvanisert	69.9 - 73 mm		32 mm
USC076EG	712165	3535988	Elektrogalvanisert	75.3 - 76.2 mm	65	32 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Overflate	Ytre diameter (OD)	NB/DN	Bredde (W)
USC076HD	712475	3536009	Varmegalvanisert	75.3 - 76.2 mm	65	32 mm
USC086EG	712180	3535991	Elektrogalvanisert	84.0 - 88.9 mm	80	32 mm
USC101EG	712200	3535992	Elektrogalvanisert	98.4 - 102.6 mm	90	32 mm
USC113EG	712220	1319936	Elektrogalvanisert	111.1 - 115.3 mm	100	32 mm
USC143EG	712260	3535994	Elektrogalvanisert	139.7 - 146.1 mm	125	32 mm
USC159EG	712280	3535995	Elektrogalvanisert	155.6 - 162 mm		32 mm
USC168EG	712290	3535996	Elektrogalvanisert	165.1 - 171.5 mm	150	32 mm
USC218EG	712340	3535998	Elektrogalvanisert	215.9 - 219.1 mm	200	32 mm
USC277HD	712530		Varmegalvanisert	273 - 280 mm	250	32 mm
USC021HD	712405	3536001	Varmegalvanisert	20.5 - 21.4 mm	15	32 mm
USC026HD	712422	3536002	Varmegalvanisert	25.4 - 26.9 mm	20	32 mm
USC042HD	712445	3536005	Varmegalvanisert	41.3 - 42.4 mm	32	32 mm
USC060HD	712465	3536008	Varmegalvanisert	59.5 - 62.2 mm	50	32 mm
USC086HD	712480		Varmegalvanisert	84.0 - 88.9 mm	80	32 mm



Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Tykkelse (T)	Statisk belastning
USC020EG	712040	3535967	1.5 mm	2000N
USC021EG	712045	3535968	1.5 mm	2000N
USC022EG	712050	3535969	1.5 mm	2000N
USC025EG	712060	1319934	1.5 mm	2000N
USC026EG	712065	3535972	1.5 mm	2000N
USC028EG	712070	3535973	1.5 mm	2000N
USC031EG	712080	1319935	1.5 mm	2000N
USC033EG	712085	3535975	1.5 mm	2000N

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Tykkelse (T)	Statisk belastning
USC033HD	712428	3536003	1.5 mm	2000N
USC036EG	712090	3535976	2 mm	2670N
USC040EG	712100	3535977	2 mm	2670N
USC042EG	712105	3535978	2 mm	2670N
USC046EG	712110	3535979	2 mm	2670N
USC048EG	712115	3535981	2 mm	2670N
USC048HD	712452	3536006	2 mm	2670N
USC053EG	712120	3535982	2.5 mm	3780N
USC060EG	712035	3535966	2.5 mm	3780N
USC063EG	712140	3535985	2.5 mm	3780N
USC073EG	712160	3535987	2.5 mm	3780N
USC076EG	712165	3535988	2.5 mm	3780N

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Tykkelse (T)	Statisk belastning
USC076HD	712475	3536009	2.5 mm	3780N
USC086EG	712180	3535991	2.5 mm	3780N
USC101EG	712200	3535992	2.5 mm	3780N
USC113EG	712220	1319936	2.5 mm	3780N
USC143EG	712260	3535994	3 mm	4000N
USC159EG	712280	3535995	3 mm	4000N
USC168EG	712290	3535996	3 mm	4000N
USC218EG	712340	3535998	3 mm	4000N
USC277HD	712530		3 mm	4000N
USC021HD	712405	3536001	1.5 mm	2000N
USC026HD	712422	3536002	1.5 mm	2000N
USC042HD	712445	3536005	2 mm	2670N
USC060HD	712465	3536008	2.5 mm	3780N
USC086HD	712480		2.5 mm	3780N



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

