


Wire Basket Tray Polymer Insert



The nVent CADDY Wire Basket Tray Polymer Insert utilizes a flame-retardant polymer to envelop the entire tray- providing bottom, side and cover protection. Available options include a flat bottom or a prescored version to the tray depth for coverage of the bottom and sides.

FUNKSJONER

Standard black finish for use with divider posts

Polymer insert rolls into the tray bottom

Multiple color options to coordinate with cable tray selection


Farge: Svart
Materiale: Polymer

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Lengde (L)	Sider er inkludert	Enhetsvekt
WBTFORM06BA		143 mm	3048mm	Nei	0.03 kg
WBTFORM08BA		193.8 mm	3048mm	Nei	0.04 kg
WBTFORM12BA		295.4 mm	3048mm	Nei	0.06 kg
WBTFORM18BA		447.8 mm	3048mm	Nei	0.09 kg
WBTFORM24BA		600.2 mm	3048mm	Nei	0.12 kg
WBTFORM2X12BA	50.8 mm	295.4 mm	3048mm	Ja	0.08 kg
WBTFORM2X18BA	50.8 mm	447.8 mm	3048mm	Ja	0.11 kg
WBTFORM2X24BA	50.8 mm	600.2 mm	3048mm	Ja	0.14 kg
WBTFORM2X4BA	50.8 mm	92.2 mm	3048mm	Ja	0.04 kg
WBTFORM2X6BA	50.8 mm	143 mm	3048mm	Ja	0.05 kg
WBTFORM2X8BA	50.8 mm	193.8 mm	3048mm	Ja	0.06 kg
WBTFORM4X12BA	101.6 mm	295.4 mm	3048mm	Ja	0.1 kg
WBTFORM4X16BA	101.6 mm	397 mm	3048mm	Ja	0.12 kg
WBTFORM4X18BA	101.6 mm	447.8 mm	3048mm	Ja	0.13 kg
WBTFORM4X24BA	101.6 mm	600.2 mm	3048mm	Ja	0.16 kg
WBTFORM4X4BA	101.6 mm	92.2 mm	3048mm	Ja	0.06 kg

Katalognummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Lengde (L)	Sider er inkludert	Enhetsvekt
WBTFORM4X6BA	101.6 mm	143 mm	3048mm	Ja	0.07 kg
WBTFORM6X12BA	152.4 mm	295.4 mm	3048mm	Ja	0.12 kg
WBTFORM6X18BA	152.4 mm	447.8 mm	3048mm	Ja	0.16 kg
WBTFORM6X24BA	152.4 mm	600.2 mm	3048mm	Ja	0.18 kg

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

nVent.com/ENDDT

