


Waterfall for WBT Performance-kabelbrett

nVent CADDY WBT Performance Cable Tray Waterfall er en allsidig kabelhåndteringsløsning som er enkel å installere for ledningskurvbrett. Med innovativ oversideveggteknologi kan montører eliminere stress- og trykkpunkter på kabelen samtidig som de fjerner behovet for å kutte brettet, noe som sparer verdifull tid på jobben. Den fleksible designen og den verktøyfrie monteringen passer til både over vegg- og innfeltapplikasjoner.

Waterfall gir robust støtte og beskyttelse for store kabelbunter med høy tetthet og er ideell for håndtering av kobber-, fiberoptikk-, PoE- og DAS-kabler. Tilgjengelig i både 12- og 20-tommers alternativer med en 120-graders bøyingsradius og hjelper med å trakte kabler til ønsket plassering for montøren og skape en kontinuerlig baneløsning samtidig som du opprettholder et sømløst og visuelt tiltalende resultat.

Når det er nødvendig, har Waterfall utpekte festeområder for jording og binding.



FUNKSJONER

Utstyrt med festeåpninger for å forenkle medfølgende kabelalternativer

Pulverlakk beskytter mot riper eller kabelskader



Opprettholder en 120-graders bøy i henhold til TIA-godkjente radiusstandards for alle kabeltyper

Standard overflater inkluderer svartkrutt og elektrogalvaniserte (sink) belegg med tilpasningsmuligheter for andre farger på forespørsel

Gir optimal støtte for høytytelses datakabel, til og med fiberoptikk, Cat 5e, Cat 6, Cat 6A og Cat 7

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Materiale	Farge	Overflate	Lengde (L)	Høyde (H)	Bredde (W)	Enhetsvekt
WBTWTRFALL12BA	Stål	Svart	Pulverbelagt	347mm	139 mm	196 mm	1.2 kg



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

