

Fence Clamp, en sjåfør



The nVent ERICO Fence Clamp, One Conductor provides a secure and reliable grounding and bonding connection point for fence posts and gate structures, which is crucial for protecting equipment and personnel from electrical hazards. Engineered for durability and long-term performance, this specific clamp for a single conductor ensures system integrity in various industrial, commercial, and utility applications. Its versatile design and corrosion-resistant materials offer a dependable solution, simplifying installation while providing a lasting, maintenance-friendly connection that upholds the safety and resilience of your grounding infrastructure.

FUNKSJONER

Tyverisikret utseende

Rustfritt stål tilbehør for montasjen er inkludert

Tinnbeslag minimaliserer risikoen for korrosjon

Klemmen aksepterer lederen enten parallelt eller i rett vinkel til røret

Versatile design accepts the conductor placement either parallel or at right angles to the pipe or post

Materiale: Bronse; Rustfritt stål 304 (EN 1.4301)

Overflate: Tinnbelagt

SPESIFIKASJONER


Katalognummer	Artikkeln ummer	Størrelse på gjerdestolpe, nominell	Ytre diameter på fjerdestolpe, faktisk (Ø)	Lederstørrelse	nVent ERICO Cu-Bond- leder	Samsvar er med
FC074	198402	1 1/2"	48 mm	2/0 Fast – 250 kcmil flertrådet, 50 mm ² flertrådet – 120 mm ² flertrådet		
FC075	198403	2"	60 mm	#4 fast – 2/0 flertrådet, 16 mm ² flertrådet – 70 mm ² flertrådet	CBSC8	IEC® 62561-1

Katalognummer	Artikkeln ummer	Størrelse på gjerdestolpe, nominell	Ytre diameter på fjerdestolpe, faktisk (Ø)	Lederstørrelse	nVent ERICO Cu-Bond- leder	Samsvar er med
FC076	198404	2"	60 mm	2/0 Fast – 250 kcmil flertrådet, 50 mm ² flertrådet – 120 mm ² flertrådet	CBSC10, CBSC13	IEC® 62561-1
FC082	198411	3 1/2"	102 mm	2/0 Fast – 250 kcmil flertrådet, 50 mm ² flertrådet – 120 mm ² flertrådet		
FC078	198406	2 1/2"	73 mm	2/0 Fast – 250 kcmil flertrådet, 16 mm ² flertrådet – 120 mm ² flertrådet		
FC079	198407	3"	89 mm	#4 fast – 2/0 flertrådet, 16 mm ² flertrådet – 70 mm ² flertrådet		

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

IEC-overholdelse er kun gyldig for oppførte nVent ERICO Cu-Bond ledere.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil,

skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE