

Ståltang, stang til leder, rustfritt stål



FUNKSJONER

Unikt preget kabinettutforming vil ikke sprekke grunnet overdrevet moment


Gir større overflatekontakt for å gi koblingen økt ytelse

Kompatibel med jordspyd og elektroder i kobber, kobberbundet, galvanisert, rustfritt stål, armeringsjern og vanlig stål



SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Artikkel nummer	Materiale	Dreiemoment (TQ)	Diameter for jordingstang, nominell	Diameter for jordingstang, faktisk (Ø)	Lederstørrelse	Størrelse på skrunøkke I
SP58	158185	Rustfritt stål 304 (EN 1.4301)	16.90 - 33.9 N·m	1/2" - 5/8"	12.7 - 15.9 mm	#10 flertrådet – #2 flertrådet, 6 mm ² flertrådet – 25 mm ² flertrådet	1/2»



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE