

Sjåfør på bakkestangen



FUNKSJONER


Kan brukes på alle typer runde jordspyd: kopperbundet, galvanisert og rustfritt stål

Innsatsene kan byttes ut med standard driverkropp for jordspyd

Driveren vil ikke deformeres på enden av stangen, dermed blir koblingen til jordlederen rask og enkel

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Artikkelnummer	Diameter for jordingstang, nominell	Diameter for jordingstang, faktisk (Ø)	Lengde (L)	Enhetsvekt
EGRD34	158520	3/4" Max	17.2 mm Max	1500mm	10.4 kg
EGRD58	158500	5/8" Max	14.2 mm Max	1500mm	10.4 kg



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE