

Jordingsbårkontakt, solid rund leder



FUNKSJONER

Brukes til å koble massive rundledere, inkludert ERICO CU-BOND rundleder, til jordingssamleskinner

SPESIFIKASJONER

Table 1/2


Katalognummer	Materiale	Overflate	Høyde (H)	Diameter (Ø)	Hullstørrelse (HS)	Gjengestørrelse (TS)
BCR8T	Kobberlegering, Rustfritt stål 18-8 (EN 1.4305)	Tinnbelagt	50 mm	20 mm	9.5 mm	M10

Table 2/2

Katalognummer	nVent ERICO Cu-Bond-leder	Samsvarer med
BCR8T	CBSC8	IEC® 62561-1

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

IEC-overholdelse er kun gyldig for oppførte nVent ERICO Cu-Bond ledere.



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.