


Nettverkskontakt med mesh bonding, MBNC240



FUNKSJONER

Muliggjør rask, enkel og økonomisk feltkobling av jord- og bondingledninger

Kraftige klemmer med beslag i rustfritt stål er egnet for direkte nedgraving

Kan imøtekomme ytterligere fletter som kan brukes for å koble til bygningsstål og utstyr

Kan kombineres med universal sokkelklemme for binding til forskjellige sokkelstørrelser for kjedebindingsnettverk




SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Materiale	Lederstørrelse	nVent ERICO Cu-Bond-leder	Samsvarer med
MBNC240	Kobber, Rustfritt stål 304 (EN 1.4301)	#2 fast – 4/0 flertrådet, 35 mm ² - 100 mm ²	CBSC8, CBSC10, CBSC13	IEC® 62561-1

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

IEC-overholdelse er kun gyldig for oppførte nVent ERICO Cu-Bond ledere.



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

